



More information on the website  
radwag.com/ja/info,w1,OW5

# WLY 120/C2/R 上皿天秤

WL-219-0020



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

-  Dosing
-  Labelling
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Totalizing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  Animal weighing
-  Differential weighing
-  ALIBI Memory

## データシート

| 計測パラメータ      |         |
|--------------|---------|
| 最大ひょう量 [Max] | 120 kg  |
| 最小荷重         | -       |
| 最小表示 [d]     | 2 g     |
| 法定計量時の単位 [e] | -       |
| 風袋範囲         | -120 kg |
| 繰返し性         | 2 g     |

| 計測パラメータ      |                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 直線性          | ±2 g                                                                        |
| 安定化時間        | 3 s                                                                         |
| 調整           | ワイヤー + シールド                                                                 |
| OIMLクラス      | -                                                                           |
| 物理的パラメータ     |                                                                             |
| レベリングシステム    | 手動                                                                          |
| 計量皿寸法        | 400×500 mm                                                                  |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 720×620×210 mm                                                              |
| 正味重量         | 12,5 kg                                                                     |
| 総重量          | 15 kg                                                                       |
| 工事中          |                                                                             |
| 保護クラス        | IP 43                                                                       |
| 通信インターフェース   |                                                                             |
| 通信インターフェース   | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN), Wi-Fi                        |
| 電気的パラメータ     |                                                                             |
| 電源           | Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A<br>ミクロ天秤: 10 – 28V DC 1A max |
| 環境条件         |                                                                             |
| 動作温度         | +15 – +30 °C                                                                |
| 保管温度         | -25 – +70 °C                                                                |
| 相対湿度         | 10% – 85% RH 温度における                                                         |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

### 防振台

トランスポンダー式カードリーダー

電源アダプタ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

シガーライターソケット電源ケーブル

バーコードスキャナ

底部吊り下げ計量

RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ

追加モジュール

ディスプレイ

### IN/OUT ケーブル

キーパッド、外部スイッチ

スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット

レシートプリンタ

F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット

AP2-1 電流ループユニット

RS 232、RS 485 ケーブル

追加計量プラットフォームモジュール

RS 232 – USB コンバータ

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing (計量) [WX-010-0099]

• E2R Weighing Records (計量記録) [WX-010-0038]

• Audit Trail Reader (監査証跡) [WX-010-0186]

• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

• E2R Formulations (調合管理) [WX-010-0043]


• RAD Key [WX-010-0005]

• Label Editor R02 [WX-010-0094]


• R-Lab [WX-010-0080]

• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ



F1 version



D2 version



C2 version

