



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,P11](http://radwag.com/pl/info,w1,P11)

## Moduł wagowy MWLH 35



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	35 kg
Obciążenie minimalne [Min]	5 g
Obciążenie wstępne	3,5 kg
Dokładność odczytu [d]	0,1 g
Zakres tary	-35 kg
Powtarzalność	0,1 g
Liniowość	±0,3 g
Czas stabilizacji	2 s
Adiustacja	zewnętrzna
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz

