



radwag.com



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,P46

DWM HY10 Basic Checkweigher

WK-108-00_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	1500 – 6000 g
最小表示 [d]	0,5 – 2 g

物理的パラメータ

ディスプレイ	10,1" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
作動圧力	6 Bar

工事中

保護クラス	IP 55
材料	亜鉛メッキ, aluminium anodowane

通信インターフェース

通信インターフェース	RS232, Ethernet, RS485
オプションのインターフェース	Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus

電气的パラメータ

電源 110 – 230 V AC 50 – 60 Hz

消費電力 max. 0,6 kVA

環境条件

動作温度 +10 – +40 °C

使用上の特徴

ひょう量 max 150
お客様の要望に合わせたプラットフォーム高さのカスタマイズ/min

コンベア速度 max 1 m/s



デバイスの寸法

Entry conveyor [L1]				
Width \ Length	Length			
	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Width \ Length	Length		
	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Width \ Length	Length			
	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Width \ Length	Length			
	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

*option

Working height [H]	Height	
	I	700 mm
II	900 mm	

Adjustment range	
+/-	100 mm
+/-	100 mm

