



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,P46

## DWM HY10 Basic



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 - 6000 g
Okuma için ruluęu [d]	0,5 - 2 g
Fiziksel parametreler	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
alıřma basıncı	6 Bar
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55
Malzeme	Paslanmaz elik, alüminyum anodowane
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	RS232, Ethernet, RS485
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus
Elektrik parametreleri	
Güç kaynaęı	110 - 230 V AC 50 - 60 Hz

## Elektrik parametreleri

Maksimum güç tüketimi 0,6 kVA

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 ÷ +40 °C

## Fonksiyonel özellikler

Kapasite max 150 adet/min

Conveyor velocity max 1 m/s



## Cihaz boyutları

Przeñośnik wjazdowy [L1]				
Szerokość	Długość			
	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Przeñośnik dyskryminujący [L3]			
Szerokość	Długość		
	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Przeñośnik Wagowy [L2]				
Szerokość	Długość			
	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Udźwigi zależnie od wielkość przeñośnika L2				
Szerokość	Długość			
	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

\*opcja

Wysokość robocza [H]	I	Wysokość 700 mm	Zakres regulacji +/- 100 mm
	II	900 mm	+/- 100 mm

