



More information on the website  
radwag.com/tr/info,w1,P46

## DWM HY10 Basic

WK-108-00\_



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

<b>Metrolojik parametreler</b>	
Maksimum yük [Max]	1500 – 6000 g
Okuma için ruluęu [d]	0,5 – 2 g
<b>Fiziksel parametreler</b>	
Display	10,1" grafik renkli dokunmatik
alıřma basıncı	6 Bar
<b>Konstrüksiyon</b>	
IP Sınıfı	IP 55
Malzeme	Paslanmaz elik, alüminyum anodowane
<b>Haberleřme arayüzler</b>	
Haberleřme arayüzü	RS232, Ethernet, RS485
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, Ethernet IP, Modbus
<b>Elektrik parametreleri</b>	
Güç kaynaęı	110 – 230 V AC 50 – 60 Hz

## Elektrik parametreleri

Maksimum güç tüketimi 0,6 kVA

## Çevresel koşullar

Çalıştırma sıcaklığı +10 – +40 °C

## Fonksiyonel özellikler

Kapasite max 150 adet/min

Conveyor velocity max 1 m/s



## Cihaz boyutları

Entry conveyor [L1]				
Width \ Length	Length			
	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Discriminating conveyor [L3]			
Width \ Length	Length		
	500*	600	650*
150	x	x	x
200	x	x	x
250	x	x	X
300	x	x	x

Weighing Conveyor [L2]				
Width \ Length	Length			
	300	350	400	450
150	x	x	x	x
200	x	x	x	x
250	x	x	x	x
300*		x	x	x

Capacities depending on the size of the conveyor L2				
Width \ Length	Length			
	300	350	400	450
150	1500g	1500g	6000g	6000g
200	3000g	3000g	6000g	6000g
250	3000g	3000g	6000g	6000g
300*		3000g	6000g	6000g

\*option

Working height [H]	I	Height
	II	700 mm
		900 mm

Adjustment range  
+/- 100 mm  
+/- 100 mm

