



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,P6L

# Bilancia multifunzione C32.15.F1.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



Under-pan weighing



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Foglio di calcolo

### Parametri metrologici

|  |        |
|--|--------|
| Capacità massima [Max]                         | 15 kg  |
| Pesata minima                                  | 100 g  |
| Accuratezza                                    | 5 g    |
| Intervallo di tara                             | -15 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 0,5 g  |
| Classe OIML                                    | III    |

| Parametri fisici                |  |
|---------------------------------|--|
| Display                         | 5" graphic colour  |
| Dimensioni del piatto di pesata | 300×300 mm   |
| Dimensioni del pacco            | 570×390×170 mm   |
| Peso netto                      | 5,3 kg   |
| Peso lordo                      | 6,1 kg   |
| Lunghezza del cavo              | 1 m  |
| Costruzione                     |  |
| Punteggio IP                    | IP 65 construction, IP 43 indicator                            |
| Costruzione                     | mild steel St3S  |
| Materiale da pesata             | Stainless steel AISI304  |
| Interfaccia di comunicazione    |  |
| Interfaccia                     | 2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| Parametri elettrici             |  |
| Alimentatore                    | 100 – 240 V AC 50/60 Hz  |
| Massimo assorbimento elettrico  | 10 W   |
| Alimentatore opzionale          | internal rechargeable battery                                  |
| Tempo operativo delle batterie  | operation time up to 5 h                                       |
| Environmental conditions        |  |
| Temperatura di lavoro           | -10 ÷ +40 °C   |

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



## Accessori

Display  
 Alimentatore  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari  
 Lettore di codici a barre  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 stampanti per etichette  
 Display

Display  
 Tastiera, interruttori esterni  
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio  
 Moduli aggiuntivi  
 Stampanti di ricevuata  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software


- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]

## Device dimensions





C32.D2



C32.F1.R



C32.F1.M



C32.F1.K