




More information on the website
radwag.com/br/info,w1,P7R

Módulo de pesagem MPS.T.6000.R1

WX-016-0350



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	6000 g
Faixa de pré-carga	600 g
Resolução [d]	0,1 g
Repetibilidade	0,15 g
Tempo de aquecimento após a conexão à energia	1 h
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	externo, a partir cilíndrico nível da balança
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Carcaça	tampa da fonte de alimentação
Material cilíndrico prato de pesagem	aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, max 115,2 kbps, Radwag ASCII protokół

Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Modul: 12V DC
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	40% – 80%
Parâmetros físicos	
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø65 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo L x P x A	220x70x75 mm
Peso líquido	0,9 kg



Acessórios (Additional Fee)

RS 232, RS 485 cabos

RS 232, RS 485 cabos

Software (Additional Fee)

• R-Panel [WX-010-0187]

Dimensões do dispositivo L x P x A

