




More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,PBH](http://radwag.com/es/info,w1,PBH)

# Balanzas inoxidables de 4 sensores para hundimientos HX5.EX-1.4.3000.H10/Z



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones



Etiquetado



Indicador más/menos



Desviaciones porcentuales



Contar piezas



Medición en Newtons



Estadísticas



Procedimientos GLP



Unidades intercambiables



Memoria Alibi

## Datos técnicos

| Parámetros metrológicos |                  |
|-------------------------|------------------|
| Maxima capacidad [Max]  | 3000 kg          |
| Minima capacidad        | 20 kg            |
| Legibilidad [d]         | 1000 g           |
| Rango de tara           | -3000 kg         |
| Parámetros físicos      |                  |
| Pantalla                | 5" gráfico color |
| Longitud del cable      | 3 m              |

| Parámetros físicos         |  |
|----------------------------|--|
| Dimensión de platillo      | 1500×2000 mm                           |
| Masa neta                  | 287,8 kg                               |
| Masa bruta                 | 288 kg                                 |
| Construcción               |  |
| Grado de protección        | IP 68 construcción, IP 66 / 68 medidor |
| Construcción               | Acero inoxidable AISI304               |
| Certificación ATEX         | II 2G Ex ib IIB T4 Gb                  |
| Certificación IECEx        | Ex ib IIB T4 Gb                        |
| Medidor                    | PUE HX5.EX-1                           |
| Interface de comunicación  |  |
| Conectividad               | 2×RS232, RS485                         |
| Parámetros eléctricos      |  |
| Alimentación               | 100 – 240 V AC 50/60 Hz                |
| Consumo máximo de potencia | 15 W                                   |
| Condiciones ambientales    |  |
| Temperatura de trabajo     | -10 – +40 °C                           |
| Humedad relativa de aire   | 10% – 85% RH sin condensación          |



Extra payment for verification



## Accesorios

Módulos de comunicación

Fuente de alimentación intrínsecamente segura para la báscula EX para alimentar el indicador PUE HX5.EX

Impresoras de recibos

## Programas

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Registro [WX-010-0038]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]