



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,PBM

RADWAG RTP-UEW80 Belegdrucker (USB + Ethernet + WiFi)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Paper width	80 mm
Print speed	max 300 mm/s
Roller external diameter	max 80 mm
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	USB, WiFi, Ethernet
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 80%
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts	127×127×129 mm
Nettogewicht	1,2 kg



Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents
UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem
Multifunktionswaage C32
HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen
Balkenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P2 H
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H
Feuchtebestimmer MA 5Y
Präzisionswaage 5Y.PM
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Feuchtebestimmer MA X2.IC.A
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaage AS X2 PLUS
Waagen PS X7 für FPVO
Multifunktionswaage TMX
Mikrowaage XA 5Y.M.A
Präzisionswaagen PS R2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Präzisionswaage WLC X7
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Balkenwaagen
HX5.EX-1.4P2 C
Waagen PS X2 für FPVO
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Präzisionswaage WLC
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H
Feuchtebestimmer MA X2.A
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N
Multifunktionswaagen HY10
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen
Waagen CY10 für FPVO
Suszeptometer
Palettenwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4P H
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP
Präzisionswaage C32.PM
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
Plattformwaagen HX5.EX-1 C
Feuchtebestimmer MA R
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H
Analysenwaage AS 5Y
Automatische Massekomparator AK-4
Waagen PS 5Y für FPVO
Automatische Massekomparator AKM-2
Präzisionswaage PS R2.H
Wägeterminal PUE HX5.EX
Waagen HY10.H für FPVO
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H
Präzisionswaage WTC
Plattformwaage
H315 4C
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Automatische Massekomparator UMA
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Robotischer Massekomparatoren
Dichtebestimmung
Präzisionswaage WLC C/2
Mikrowaage MYA 5Y
Viehwaagen H315 4I.S
Präzisionswaage PS R1
Analysenwaage XA 5Y
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE HX7
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO
Präzisionswaage PS 5Y
Rotationswaage DWR/H
Vakuum-Massekomparatoren
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Dynamische Waagen DWM HPX
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Mikrowaage XA 5Y.M
RMC F Roboter-Wägesystem
RB F Roboter-Wägesystem
Wägeterminal PUE HY10
Wägeterminal PUE 5
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F
Etikettierwaagen
Dynamische Waagen DWM H2
Sortierwaagen DWM/HPS
Wägeterminal PUE H315
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Dynamische Waagen DWM
Dynamische Waagen DWT/RC/HY

Multifunktionswaage HX7
Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl
HX5.EX-1.4 H/Z
Feuchtebestimmer MA X7.A
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Analysenwaage XA 5Y.A
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y

Rollenwaagen
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Präzisionswaage CY10
AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem
Thermische Drucker