



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,PBM](http://radwag.com/de/info,w1,PBM)

# RADWAG RTP-UEW80 Belegdrucker (USB + Ethernet + WiFi)

WX-007-0118



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

Paper width	80 mm
Print speed	max 300 mm/s
Roller external diameter	max 80 mm
<b>Kommunikationsschnittstellen</b>	
Schnittstellen	USB, WiFi, Ethernet
<b>Elektrische Parameter</b>	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	0 – +50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 80%
<b>Physikalische Parameter</b>	
Abmessungen des Geräts	127×127×129 mm
Nettogewicht	1,2 kg



## Kompatibel mit (Additional Fee)

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Feuchtebestimmer MA X7.IC.A  
Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H rostfrei  
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C  
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung XA 5Y.M.A.P  
Multifunktionswaage WPY  
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P  
AK-5/100.STENT Automatische Waage für Stents  
UMA 5Y.F Automatisches Waagensystem  
Multifunktionswaage C32  
HRP EX.H Edelstahl Wägeplattformen  
Balkenwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4P2 H  
Waage mit hoher Auflösung rostfrei HY10.HRP.H  
Feuchtebestimmer MA 5Y  
Präzisionswaage 5Y.PM  
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F  
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 HR  
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H  
Multifunktionswaage TMX H rostfrei  
Waagen WLY für FPVO  
Feuchtebestimmer MA X2.IC.A  
Analysenwaage AS X7  
Präzisionswaage PS X2  
Analysenwaage AS X2 PLUS  
Waagen PS X7 für FPVO  
Multifunktionswaage TMX  
Mikrowaage XA 5Y.M.A  
Präzisionswaagen PS R2  
Plattformwaage  
H315 4H rostfrei  
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H  
Präzisionswaage WLC X7  
Multifunktions- Auffahrwaage  
HX7.4N H.LD rostfrei  
Balkenwaagen  
HX5.EX-1.4P2 C  
Waagen PS X2 für FPVO  
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H  
Präzisionswaage WLC  
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H  
Feuchtebestimmer MA X2.A  
Auffahrwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4N  
Multifunktionswaagen HY10  
Plattformwaagen HX5.EX-1.4 C  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei  
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H rostfrei  
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP  
HRP EX pulverbeschichtete Wägeplattformen  
Waagen CY10 für FPVO  
Palettenwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4P H  
Waage mit hoher Auflösung HY10.HRP  
Präzisionswaage C32.PM  
Automatische Waagen für die Pipettenkalibrierung  
Multifunktionswaage HX7

Plattformwaagen HX5.EX-1 C  
Feuchtebestimmer MA R  
Wasserdichte Plattformwaagen HX5.EX-1 H  
Analysenwaage AS 5Y  
Automatische Massekomparator AK-4  
Waagen PS 5Y für FPVO  
Automatische Massekomparator AKM-2  
Präzisionswaage PS R2.H  
Wägeterminal PUE HX5.EX  
Waagen HY10.H für FPVO  
Plattformwaagen aus Edelstahl HX5.EX-1.4 H  
Präzisionswaage WTC  
Plattformwaage  
H315 4C  
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F  
Präzisionswaage WLY  
Automatische Massekomparator UMA  
Rohrbahnwaagen  
H315 2K  
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO  
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H  
Robotische Massekomparatoren  
Dichte-Massekomparatoren  
Präzisionswaage WLC C/2  
Mikrowaage MYA 5Y  
Viehwaagen H315 4I.S  
Präzisionswaage PS R1  
Analysenwaage XA 5Y  
Manuelle Suszeptometer zur Magnetismusmessung  
Feuchtebestimmer  
MA X2.A  
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB  
USB-Kabel (Waage – Drucker)  
Analysenwaage AS R2 PLUS  
Wägeterminal PUE C32  
Wägeterminal PUE 7.1  
Wägeterminal PUE HX7  
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KO  
Präzisionswaage PS 5Y  
Rotationswaage DWR/H  
Automatische Vakuum-Massekomparatoren  
Feuchtebestimmer PMV 5Y  
Automatische Suszeptometer zur Magnetismusmessung  
Palettenwaagen HX5.EX-1.4P C  
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO  
Dynamische Waagen DWM HPX  
Manueller Massekomparator HRP 5Y.KB  
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H  
Mikrowaage XA 5Y.M  
RMC F Roboter-Wägesystem  
RB F Roboter-Wägesystem  
Wägeterminal PUE HY10  
Wägeterminal PUE 5  
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO  
Analysenwaage AS R1 PLUS  
Ultra-Mikrowaage für Filter UYA 5Y.F  
Etikettierwaagen  
Dynamische Waagen DWM H2  
Sortierwaagen DWM/HPS  
Wägeterminal PUE H315  
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P  
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y  
Dynamische Waagen DWM

Bodeneinbauwaagen aus Edelstahl  
HX5.EX-1.4 H/Z  
Feuchtebestimmer MA X7.A  
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z  
Auffahrwaage  
H315 4N.H.LD rostfrei  
Präzisionswaage PS X7  
Waagen WPY für FPVO  
Analysenwaage XA 5Y.A  
Multifunktions- Plattformwaage  
HX7.4 H rostfrei  
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2  
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO  
Ultra-Mikrowaage UYA 5Y  
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC

Dynamische Waagen DWT/RC/HY  
Rollenwaagen  
Mikrowaage für Stentwägung XA 5Y.M.A.S  
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315  
Präzisionswaage CY10  
AK-6 5Y.F Automatisches Waagensystem  
Thermische Drucker