



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,PBM

RADWAG RTP-UEW80 Receipt Printer (USB + Ethernet + WiFi)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Paper width	80 mm
Print speed	max 300 mm/s
Roller external diameter	max 80 mm
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	USB, WiFi, Ethernet
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	0 ÷ +50 °C
Umidità atmosferica	10% ÷ 80%
Parametri fisici	
Device dimensions	127×127×129 mm
Peso netto	1,2 kg



Compatibile con

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR
Termobalance MA X7.IC.A
Sistemi automatici controllo peso DWT/HL/HP
Bilance multifunzione in acciaio inox HX7 H
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H
Multifunzione Bilancia a piattaforma HX7.4C
Bilance multifunzione HX7 HR
Microbalance XA 5Y.M.A.P
Bilance multifunzione WPY
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Bilancia automatica per stent AK-5/100 STENT
Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F
Bilance multifunzione C32
Piattaforme HRP EX.H
Supporti di pesata in acciaio inox HX5.EX-1.4P2 H
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H
Termobalance MA 5Y
Bilance di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 HR
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H
Bilance multifunzione in acciaio inox TMX H
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WLY
Termobalance MA X2.IC.A
AS X7 Bilancia analitica
Bilance di precisione PS X2
Bilance analitiche AS X2 PLUS
Bilance multifunzione TMX
Microbalance XA 5Y.M.A
Bilance di precisione PS R2
Bilance di precisione WLC X2
Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H
Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H
Bilance di precisione WLC X7
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N
H.LD
Supporti di pesata HX5.EX-1.4P2 C
Bilance per controllo prodotti preconfezionati PS X2
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF
Bilancia a piattaforma waterproof H315 H
Bilance di precisione WLC
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Termobalance MA X2.A
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX5.EX-1.4N
Bilance multifunzione HY 10
Bilance a piattaforma HX5.EX-1.4 C
Bilance multifunzione in acciaio inox HY10 H
Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP
Piattaforme ad alta capacita HRP EX
Susceptometro per la misurazione del magnetismo
Bilance pesa pallet in acciaio inox HX5.EX-1.4P H
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
Bilance di precisione C32.PM
Automatic per la calibrazione di pipette multicanale
Bilance multifunzione HX7
Bilancia a piattaforma in acciaio inox versioni con base a compasso
HX5.EX-1.4 H/Z
Termobalance MA X7.A
Multifunzione Bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso
HX7.4 H/Z
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD
Termobalance MA 5Y.IC
Piattaforme a singola cella di carico HX5.EX-1 C
Termobalance MA R
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 H
Bilance analitiche AS 5Y
Comparatore di massa automatico AK-4
Comparatore di massa automatico AKM-2
Bilance di precisione PS R2.H
Terminale di pesata PUE HX5.EX
Bilance per controllo PGC HY10.H
Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX5.EX-1 HR
Bilance di precisione WTC
Bilancia a piattaforma H315 4C
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Bilance di precisione WLY
Comparatore di massa automatico UMA
Bilance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H
Comparatore di massa robotici
Comparatori di densità
Bilance di precisione WLC C/2
Microbalance MYA 5Y
Sistemi di pesatura animali H315 4I.S
Bilance di precisione PS R1
Bilance analitiche XA 5Y
Termobalance MA X2.A
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Bilance analitiche AS R2 PLUS
Terminale di pesata PUE C32
Terminale di pesata PUE 7.1
Terminale di pesata PUE HX7
HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Sistemi automatici controllo peso DWT/HL/HPW
Bilance di precisione PS 5Y
Sistemi automatici controllo peso DWR/H
Comparatore di massa automatico
Termobalance PMV 5Y
Bilance pesa pallet HX5.EX-1.4P C
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Sistemi automatici controllo peso DWM HPX
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
Sistemi di pesatura animali in acciaio inox H315 4I.H
Microbalance XA 5Y.M
Sistema di pesatura robotizzato RMC F
Sistema di pesatura robotizzato RB F
Terminale di pesata PUE HY10
Terminale di pesata PUE 5
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilance analitiche AS R1 PLUS
Ultra-microbalance per filtri UYA 5Y.F
Sistemi di etichettatura
Sistemi automatici controllo peso DWM H2
Selezionatrici ponderali DMW/HPS
Terminal de pesaje PUE H315
Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y
Sistemi automatici controllo peso DWM
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HY
Bilance con alimentatore di prodotto a rulli
Sistemi automatici controllo peso DWT/HL/HPC
Microbalance XA 5Y.M.A.S

Bilance di precisione PS X7
Bilance per controllo prodotti preconfezionati WPY
Bilance analitiche XA 5Y.A
Multifunzione Bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale
UYA 5Y Ultra-Microbilance

Bilance pesa camion in acciaio inox H315
Bilance di precisione CY10
Sistema di pesatura automatico AK-6 5Y.F
Kit pesatura stent