



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,PBM

RTP-UEW80 RADWAG

感熱紙プリンタ (USB + Ethernet + WiFi)

WX-007-0118



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

用紙幅	80 mm
印刷速度	max 300 mm/s
ローラー外径	max 80 mm
通信インターフェース	
通信インターフェース	USB, WiFi, Ethernet
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
環境条件	
動作温度	0 – +50 °C
相対湿度	10% – 80%
物理的パラメータ	
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	127x127x129 mm
正味重量	1,2 kg



互換性あり (Additional Fee)

H315 HR 防水型プラットフォームスケール
MA X7.IC.A 水分計
HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
XA 5Y.M.A.P ピペット校正用マイクロ天秤
WPY 多機能はかり
MYA 5Y.P ピペット校正用マイクロ天秤
AK-5/100.STENT - ステント用自動天秤
UMA 5Y.F 自動計量システム
C32 多機能はかり
ステンレス製HRP EX.Hプラットフォーム
HX5.EX-1.4P2 H ステンレス製ビームスケール
HY10.HRP.H ステンレス製高分解能はかり
MA 5Y 水分計
5Y.PM 上皿天秤
MYA 5Y.F フィルター用マイクロ天秤
HX5.EX-1 HR ステンレス製 1 ロードセルプラットフォームスケール
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
TMX H ステンレス製多機能はかり
PGC用WLYスケール
AS X7 分析天秤
PGC用PS X7天秤
TMX 多機能はかり
XA 5Y.M.A ミクロ天秤
PS R2 上皿天秤
H315 4H ステンレス製プラットフォームスケール
H315 4P2.H ステンレス製ビームスケール
WLC X7 上皿天秤
HX7.4N H.LD 多機能ステンレス製ランプスケール
HX5.EX-1.4P2 C ビームスケール
H315 H 防水型プラットフォームスケール
WLC 上皿天秤
HX7.4P H 多機能ステンレス製パレットスケール
HX5.EX-1.4N ステンレス製ランプスケール
HY10 多機能はかり
HX5.EX-1.4 C 4 ロードセルプラットフォームスケール
HY10 H ステンレス製多機能はかり
H315.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
H315 4N.H ステンレス製ランプスケール
PUE 7.1.HRP 高解像度はかり
HRP EX プラットフォーム
PGC用CY10スケール
HX5.EX-1.4P H ステンレス製パレットスケール
HY10.HRP 高分解能はかり
C32.PM 上皿天秤
ピペット校正用自動天秤
HX7 多機能はかり
HX5.EX-1.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
MA X7.A 水分計
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール (ピットタイプ)
H315 4N.H.LD ステンレス製ランプスケール
PS X7 上皿天秤
PGC用WPYスケール
XA 5Y.A 分析天秤
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール
WAY 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
UYA 5Y ウルトラマイクロ天秤
AK-4 全自動マスコンパレータ (質量比較器)
PS 5Y 上皿天秤
PGC用PS 5Y天秤
AKM-2 全自動マスコンパレータ (質量比較器)
PS R2.H 上皿天秤
PUE HX5.EX 計量ターミナル
PGC用HY10.Hスケール
HX5.EX-1.4 H ステンレス製 4 ロードセルプラットフォームスケール
DWM/HPW 重量チェッカー
WTC 上皿天秤
H315 4C プラットフォームスケール
XA 5Y.F フィルター用分析天秤
WLY 上皿天秤
UMA 全自動マスコンパレータ (質量比較器)
H315 2K オーバーヘッドトラックスケール
APP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
H315 4P.H ステンレス製パレットスケール
ロボットマスコンパレータ
密度測定
WLC C/2 上皿天秤
MYA 5Y ミクロ天秤
PS R1 上皿天秤
XA 5Y 分析天秤
磁化計 - 磁化
5Y.PM.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)
USB cable (はかり - プリンタ)
AS R2 PLUS 分析天秤
PUE C32 計量ターミナル
PUE 7.1 計量ターミナル
PUE HX7 計量ターミナル
HRP 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
DWR/H 重量チェッカー
自動真空マスコンパレータ (質量比較装置)
PMV 5Y 水分計
Automatic susceptometers - Magnetization
HX5.EX-1.4P C パレットスケール
XA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
DWM HPX 重量チェッカー
HRP 5Y.KB 手動マスコンパレータ (質量比較器)
DWT/RC/HYF 重量チェッカー
XA 5Y.M ミクロ天秤
RMC F ロボット計量システム
大負荷用管理はかり
RB F ロボット計量システム
PUE HY10 計量ターミナル
PUE 5 計量ターミナル
UYA 5Y.KO 手動マスコンパレータ (質量比較器)
AS R1 PLUS 分析天秤
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラマイクロ天秤
ラベル用はかり
DWM H2 重量チェッカー
DWM/HPS 仕分け重量チェッカー
PUE H315 計量ターミナル
HX7.4P 多機能パレットスケール
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
DWM 重量チェッカー
DWT/RC/HY 重量チェッカー
ローラースケール
XA 5Y.M.A.S ステント計量用マイクロ天秤
H315 2K ステンレス製オーバーヘッドトラックスケール
CY10 上皿天秤
AK-6 5Y.F 自動計量システム
レシートプリンタ

MA 5Y.IC 水分計
HX5.EX-1 C 1-ロードセルプラットフォームスケール
MA R 水分計
HX5.EX-1 H 防水型プラットフォームスケール
AS 5Y 分析天秤

トラックスケール