



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,PDD

VLINE80L-2W Receipt Printer



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Paper width	80 mm
Outer diameter of paper/roll length	83 mm / 80 mm
Print speed	max 250 mm/s
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	USB, Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 ÷ +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% ÷ 90% RH
Physikalische Parameter	
Abmessungen des Geräts	147×147×195 mm
Nettogewicht	1,8 kg

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Kompatibel mit

Wasser- und säurebeständige Plattformwaage
H315 HR
Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
Wägemodule MAS1
Multifunktionswaage WPY
Mikrowaage für Pipettenkalibrierung MYA 5Y.P
Multifunktionswaage C32
Feuchtebestimmer MA 5Y
Plattformwaage C315
Mikrowaage für Filterwägung MYA 5Y.F
Multifunktionswaage TMX H rostfrei
Waagen WLY für FPVO
Feuchtebestimmer MA X2.IC.A
Analysenwaage AS X7
Präzisionswaage PS X2
Analysenwaage AS X2 PLUS
Multifunktionswaage TMX
Babywaage C315.D
Präzisionswaage WLC
Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Präzisionswaage WLC X2
Plattformwaage
H315 4H rostfrei
Balkenwaagen aus Edelstahl H315 4P2.H
Präzisionswaage WLC X7
Waagen PS X2 für FPVO
Dynamische Waagen DWT/RC/HYF
Wasserdichte Plattformwaage H315 H
Feuchtebestimmer MA X2.A
Multifunktionswaagen HY10
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei
Bodeneinbauwaage aus Edelstahl H315.4 H/Z
Auffahrwaage
H315 4N.H rostfrei
Plattformwaagen C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Feuchtebestimmer MA X7.A
Personenwaage C315.O
Auffahrwaage
H315 4N.H.LD rostfrei
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO

Palettenwaagen C315.4P
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
Feuchtebestimmer MA R
Analysenwaage AS 5Y
Waage mit hoher Auflösung PUE 7.1.HRP
Präzisionswaage PS R2.H
Waagen HY10.H für FPVO
Präzisionswaage WTC
Staubschuttschrank für Drucker
Plattformwaage
H315 4C
Personenwaage C315.OW
Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
Präzisionswaage WLY
Rohrbahnwaagen
H315 2K
Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
Palettenwaagen aus Edelstahl H315 4P.H
Präzisionswaage WLC C/2
Viehwaagen H315 4I.S
Präzisionswaage PS R1
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE 7.1
Wägeterminal PUE 5
Präzisionswaage PS 5Y
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Viehwaagen aus Edelstahl H315 4I.H
Wägeterminal PUE C315
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Bettenwaage C315.4B
Wägeterminal PUE H315
Dynamische Waagen DWM
Stuhlwaage C315.K
Rollenwaagen
Rohrbahnwaagen aus Edelstahl H315
Auffahrbettenwaage C315.8B