



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,PDD

Drukarka paragonowa VLINE80L-2W



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Szerokość papieru	80 mm
Średnica zewn. papieru/ długość rolki	83 mm / 80 mm
Szybkość druku	max 250 mm/s
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	USB, Wi-Fi
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% ÷ 90% RH
Parametry fizyczne	
Wymiary urządzenia	147×147×195 mm
Masa netto	1,8 kg

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR
Wagosuszarka MA X7.IC.A
Moduły MAS1
Waga wielofunkcyjna WPY
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P
Waga wielofunkcyjna C32
Wagosuszarka MA 5Y
Waga platformowa C315
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H
Wagi WLY do KTP
Wagosuszarka MA X2.IC.A
Waga analityczna AS X7
Waga precyzyjna PS X2
Waga analityczna AS X2 PLUS
Waga wielofunkcyjna TMX
Waga niemowlęca C315.D
Waga precyzyjna WLC
Waga precyzyjna PS R2
Wagi płozowe C315.4P2
Waga precyzyjna WLC X2
Waga platformowa nierdzewna H315 4H
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H
Waga precyzyjna WLC X7
Wagi PS X2 do KTP
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF
Waga platformowa wodoodporna H315 H
Wagosuszarka MA X2.A
Waga wielofunkcyjna HY10
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H
Waga platformowa nierdzewna zagłębianą H315.4 H/Z
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H
Waga platformowa C315.4
Waga precyzyjna C32.PM
Wagosuszarka MA X7.A
Waga osobowa C315.O
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD
Waga precyzyjna PS X7
Wagi WPY do KTP

Wagi paletowe C315.4P
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO
Wagosuszarka MA 5Y.IC
Wagosuszarka MA R
Waga analityczna AS 5Y
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP
Waga precyzyjna PS R2.H
Wagi HY10.H do KTP
Waga precyzyjna WTC
Szafki przeciwpyłowe do drukarek
Waga platformowa H315 4C
Waga osobowa C315.OW
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F
Waga precyzyjna WLY
Wagi kolejkowe H315 2K
Manualny komparator masy APP 5Y.KO
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H
Waga precyzyjna WLC C/2
Wagi inwentarzowe H315 4I.S
Waga precyzyjna PS R1
Wagosuszarki MA X2.A
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB
Przewód USB (waga – drukarka)
Waga analityczna AS R2 PLUS
Terminal wagowy PUE 7.1
Terminal wagowy PUE 5
Waga precyzyjna PS 5Y
Wagosuszarka PMV 5Y
Manualny komparator masy XA 5Y.KO
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H
Terminal wagowy PUE C315
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO
Waga łózkowa C315.4B
Terminal wagowy PUE H315
Wagi dynamiczne DWM
Waga krzeselkowa C315.K
Wagi rolkowe
Wagi kolejkowe nierdzewne H315
Waga łózkowa najazdowa C315.8B