



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,PDD](http://radwag.com/pl/info,w1,PDD)

## Drukarka paragonowa VLINE80L-2W



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

Szerokość papieru	80 mm
Średnica zewn. papieru/ długość rolki	83 mm / 80 mm
Szybkość druku	max 250 mm/s
<b>Interfejs komunikacyjny</b>	
Interfejs	USB, Wi-Fi
<b>Parametry elektryczne</b>	
Zasilanie	100 – 240V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 90% RH
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wymiary urządzenia	147×147×195 mm
Masa netto	1,8 kg

\* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

## Pasuje do

Waga platformowa wodo i kwasoodporna H315 HR  
Wagosuszarka MA X7.IC.A  
Moduły MAS1  
Waga wielofunkcyjna WPY  
Mikrowaga do kalibracji pipet MYA 5Y.P  
Waga wielofunkcyjna C32  
Wagosuszarka MA 5Y  
Waga platformowa C315  
Mikrowaga do filtrów MYA 5Y.F  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna TMX H  
Wagi WLY do KTP  
Wagosuszarka MA X2.IC.A  
Waga analityczna AS X7  
Waga precyzyjna PS X2  
Waga analityczna AS X2 PLUS  
Waga wielofunkcyjna TMX  
Waga niemowlęca C315.D  
Waga precyzyjna WLC  
Waga precyzyjna PS R2  
Wagi płozowe C315.4P2  
Waga platformowa nierdzewna H315 4H  
Wagi płozowe nierdzewne H315 4P2.H  
Waga precyzyjna WLC X7  
Wagi PS X2 do KTP  
Wagi dynamiczne DWT/RC/HYF  
Waga platformowa wodoodporna H315 H  
Wagosuszarka MA X2.A  
Waga wielofunkcyjna HY10  
Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
Waga wielofunkcyjna nierdzewna HY10 H  
Waga platformowa nierdzewna zagłębiana H315.4 H/Z  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H  
Waga platformowa C315.4  
Waga precyzyjna C32.PM  
Wagosuszarka MA X7.A  
Waga osobowa C315.O  
Waga najazdowa nierdzewna H315 4N.H.LD  
Waga precyzyjna PS X7  
Wagi WPY do KTP  
Wagi paletowe C315.4P  
Manualny komparator masy WAY 5Y.KO  
Wagosuszarka MA 5Y.IC  
Wagosuszarka MA R  
Waga analityczna AS 5Y  
Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.HRP  
Waga precyzyjna PS R2.H  
Wagi HY10.H do KTP  
Waga precyzyjna WTC  
Szafki przeciwpyłowe do drukarek  
Waga platformowa H315 4C  
Waga osobowa C315.OW  
Waga analityczna do filtrów XA 5Y.F  
Waga precyzyjna WLY  
Wagi kolejkowe H315 2K  
Manualny komparator masy APP 5Y.KO  
Wagi paletowe nierdzewne H315 4P.H  
Waga precyzyjna WLC C/2  
Wagi inwentarzowe H315 4I.S  
Waga precyzyjna PS R1  
Wagosuszarki MA X2.A  
Manualny komparator masy 5Y.PM.KB  
Przewód USB (waga – drukarka)  
Waga analityczna AS R2 PLUS  
Terminal wagowy PUE 7.1  
Terminal wagowy PUE 5  
Waga precyzyjna PS 5Y  
Wagosuszarka PMV 5Y  
Manualny komparator masy XA 5Y.KO  
Wagi inwentarzowe nierdzewne H315 4I.H  
Terminal wagowy PUE C315  
Manualny komparator masy UYA 5Y.KO  
Waga łózkowa C315.4B  
Terminal wagowy PUE H315  
Wagi dynamiczne DWM  
Waga krzeselkowa C315.K  
Wagi rolkowe  
Wagi kolejkowe nierdzewne H315  
Waga łózkowa najazdowa C315.8B