



More information on the website  
[radwag.com/br/info,w1,PKO](http://radwag.com/br/info,w1,PKO)

# Módulo de pesagem de compensação eletromagnética MWMH 200-2

WX-016-0220



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos                        |                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Capacidade máxima [máx]                        | 2 kg                                                 |
| Carga mínima                                   | 4 g                                                  |
| Faixa de pré-carga                             | 4 – 7 kg                                             |
| Resolução [d]                                  | 0,02 g                                               |
| Unidade de verificação [e]                     | 0,2 g                                                |
| Faixa de tara                                  | -2 kg                                                |
| Repetibilidade                                 | 0,1 g                                                |
| Tempo de estabilização                         | <0,1 s                                               |
| Ajuste                                         | externo, a partir cilíndrico nível da balança        |
| Classe OIML                                    | III                                                  |
| Sensibilidade cilíndrico desvio de temperatura | $2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$ |
| Construção                                     |                                                      |
| Classe de proteção                             | IP 65                                                |
| Material                                       | aço inoxidável                                       |

| Interface de comunicação                   |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Interface de comunicação                   | RS232, Ethernet, 2×IN / 2×OUT |
| Parâmetros elétricos                       |                               |
| Fonte de alimentação                       | 12 – 24 V DC                  |
| Consumo de energia máx.                    | 5 W                           |
| Condições ambientais                       |                               |
| Temperatura de operação                    | +10 – +40 °C                  |
| Temperatura de armazenamento               | -20 – +50 °C                  |
| Umidade relativa                           | 15% – 80%                     |
| Parâmetros físicos                         |                               |
| Dimensões cilíndrico prato de pesagem      | 212×174 mm                    |
| Dimensões cilíndrico dispositivo L x P x A | 344×224×166 mm                |
| Dimensões da embalagem L x P x A           | 580×413×360 mm                |
| Peso líquido                               | 12,4 kg                       |
| Peso bruto                                 | 15 kg                         |






## Acessórios (Additional Fee)

## Software (Additional Fee)

- MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Dimensões do dispositivo L x P x A



**MWMH IP 69K**