



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,PRK](https://radwag.com/de/info,w1,PRK)

# Fundament-Einbaurahmen zu 4-DMS- Wägezellen-Waage 3000 H9, Stahl pulverbeschichtet



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Technische Daten

### Physikalische Parameter

Waagschale	1500×1500 mm
------------	--------------



## Kompatibel mit

Plattformwaage  
 H315 4H rostfrei  
 Multifunktions- Plattformwaage  
 HX7.4 H rostfrei

Wasserdichte 4-Sensor Plattformen aus Stahl