



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,PST

Waga dynamiczna DWT/HL 3000/HPW



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	3000 g
Dokładność odczytu [d]	1 g
Zakres tary	-3000 g
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 55, IP 65
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
Cechy użytkowe	
Wydajność	max 180 szt/min
Prędkość	0,1-1 m/s



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Wyświetlacze

Czytniki kart transponderowych

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Przewody RS 232, RS 485

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Przyciski sterujące

Adapter USB do terminali wagowych

Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]