



More information on the website  
[radwag.com/pl/info,w1,PST](http://radwag.com/pl/info,w1,PST)

## Waga dynamiczna DWT/HL 3000/HPW



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

### Dane techniczne

<b>Parametry metrologiczne</b>	
Obciążenie maksymalne [Max]	3000 g
Dokładność odczytu [d]	1 g
Zakres tary	-3000 g
<b>Parametry fizyczne</b>	
Wyświetlacz	5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy
<b>Konstrukcja</b>	
Stopień ochrony	IP 55, IP 65
<b>Warunki środowiskowe</b>	
Temperatura pracy	0 ÷ +40 °C
<b>Cechy użytkowe</b>	
Wydajność	max 180 szt/min
Prędkość	0,1-1 m/s



Weryfikacja dodatkowo płatna

## Akcesoria

Wyświetlacze

Czytniki kart transponderowych

Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)

Przewody RS 232, RS 485

Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet

Przyciski sterujące

Adapter USB do terminali wagowych

Drukarki paragonowe

Przewód USB (waga – drukarka)

## Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]