



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,PT7

AVK 1000.5Y.CP Vakumlu Kütle Karşılaştırıcı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|--|------------------------------|
| E1 | 100 g ÷ 1 kg |
| E2 | 100 g ÷ 1 kg |
| F1 | 100 g ÷ 1 kg |
| F2 | 100 g ÷ 1 kg |
| Maksimum yük [Max] | 1002 g |
| Okuma içinçruluğu [d] | 0,1 µg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5] | 0,7 µg |
| Standart tekrarlanabilirlik [Max] | 1 µg |
| Permissible repeatability | 1,5 µg |
| Elektrik kompanzasyon aralığı | -1 g ÷ +2 g |
| Kararlılık süresi | 60 s |
| Ayarlama | harici |
| Fiziksel parametreler | |
| Display | 10" grafik renkli dokunmatik |
| Magazine positions | 6 |

| Fiziksel parametreler | |
|--------------------------------|---|
| Tartım kefesi boyutları | ø100 mm |
| Vakum odacığı boyutları | 965×745×1150 mm |
| Basınç aralığı | sabit |
| Object diameters | silindirik ø (22-95)x110; küre şeklinde ø (40-100) mm |
| Weighing device dimensions | 965×745×1700 mm |
| Kontrol cihazı boyutları | 249×170×72 mm |
| Net ağırlık (without table) | 250 kg |
| Net ağırlık (with table) | 650 kg |
| Harici ek ağırlıklar | 500 g, 800 g, 900 g |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +15 ÷ +30 °C |
| Çalışma sıcaklığı değişim hızı | ±0,1°C/12h |
| Atmosferik nem | 45% ÷ 60% |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
RS 232, RS 485 cables

THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu
RS 232, RS 485 Kabloları
Kablolar RS 232 (Teraziler - Yazıcı)

Yazılım

• RMCS Lite [WX-010-0164]

• RMCS System Kalibrasyon Süreci Ağ Yönetimi [WX-010-0048]

Cihaz boyutları

