



More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,PUI](http://radwag.com/it/info,w1,PUI)

# Bilancia multifunzione TMX15C.150.H3/5.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Parts counting



Formulation



Statistics



Checkweighing

## Specifiche

| Parametri metrologici                          |                                  |
|--|----------------------------------|
| Portata massima [Max]                          | 150 kg                           |
| Portata minima [Min]                           | 1 kg                             |
| Divisione [d]                                  | 50 g                             |
| Campo di tara                                  | -150 kg                          |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | 5 g                              |
| Classe OIML                                    | III                              |
| Parametri fisici                               |                                  |
| Display  | 15,6" graphic colour touchscreen |
| Dimensione piatto                              | 400×600 mm                       |

| Parametri fisici              |   |
|-------------------------------|---|
| Controlling device dimensions | 560×360×240 mm  |
| Dimensioni del pacco          | 490×680×470 mm  |
| Lunghezza del cavo            | 2,5 m   |
| Costruzione                   |   |
| Punteggio IP                  | IP 68 construction, IP 68 (1h max)/69 terminal  |
| Interfaccia di comunicazione  |   |
| Interfaccia                   | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 hermetic), Profibus DP (operation mode: slave), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×ports M12 8P or 2×cables fed through the cable gland) |
| Interfacce opzionali          | external buttons PRINT, TARE, START - terminal with 4IN/4OUT (M12 8P connector) is required, additional weighing platform module - max. 3 pcs, metrological parameters as in the main weighing platform             |
| Parametri elettrici           |   |
| Alimentatore                  | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Consumo di energia            | 45 W  |
| Environmental conditions      |   |
| Ambiente di lavoro            | 0 ÷ +40 °C  |
| Umidità relativa              | 10% ÷ 85% RH no condensation  |



Extra payment for verification



## Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)  
 Lettore di tessere transponder  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)  
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)  
 Display  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Lettore di codici a barre

stampanti per etichette  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 USB adapter  
 Stampanti di ricevuta  
 Pesì standard F1 - cilindrici, set  
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)  
 RS 232 – USB Converter

## Software

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-LAB [WX-010-0080]

- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]