



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,PW0

Präzisionswaage PM 60.05.4Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Differential weighing



Statistical Quality Control

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	60 kg
Min. Belastung	-
Ziffernschritt [d]	0,5 g
Tarierbereich	-60 kg
Min. Einwaage USP	420 g
Min. Einwaage (U=1%,k=2)	42 g

Messtechnische Parameter	
Wiederholbarkeit (Max)	0,4 g
Wiederholbarkeit (5% Max)	0,21 g
Linearität	±1,5 g
Stabilisierungszeit	3 s
Justierung	intern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	halbautomatisch – LevelSENSING
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Waagschale	400×500 mm
Verpackungsgröße	710×610×240 mm
Nettogewicht	22 kg
Bruttogewicht	25 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Waage: 12 – 15V DC 1,1A max
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 ÷ +40 °C

Die Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.

Die Stabilisierungszeit hängt von den äußeren Bedingungen und der Dynamik der Gewichtsaufbringung auf die Schale; angegeben für das FAST-Profil.

Vorlast - Wert gleich ±10% des Höchstlast [Max] einer geeichten Waage. Es ist möglich, die Waage mit einer aufgelegten Masse zu starten, die dem Höchstwert der Vorlast entspricht.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör

Antivibrationstische
Barcodescanner
Unterflurwägung
Kabel RS 232, RS 485
USB-Hubs

Etikettendrucker
Thermische Drucker
Kabel RS 232, RS 485
Konverter RS 232 – USB
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)

Software

• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

• RLAB [WX-010-0080]

Abmessungen des Geräts

