




Balances à haute résolution PUE

7.1.1000.HRP.M3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	200 / 500 / 1000 kg
Capacité minimale [Min]	400 / 1000 / 2000 g
Capacité préliminaire	100 kg
Précision de lecture	20 / 50 / 100 g
Échelon de légalisation [e]	20 / 50 / 100 g
Étendue de tare	-1000 kg
Répétabilité	15 / 15 / 30 g
Linéarité	±20 / ±50 / ±100 g
Temps de stabilisation	3 s
Ajustage	interne (automatique)
Classe de précision OIML	III
Nombre maximal d'échelons de légalisation	10000 / 10000 / 10000 e
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Écran tactile couleur résistif
Dimension du plateau	1000×800 mm

Paramètres physiques	
Dimensions d'appareil	360×313×170 mm
Dimensions de colis	1000×1200×436 mm
Masse nette	126 kg
Masse brute	160 kg
Construction	
Degré de protection	IP 66/67 construction, IP 43 terminal
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (numériques), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 ÷ +40 °C
Humidité relative d'air	40% ÷ 80%

La répétabilité est exprimée en écart-type de dix positions de charge.
Humidité relative de l'air dans des conditions sans condensation.
Temps de stabilisation dans des conditions ambiantes optimales.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Extra payment for verification



Accessoires

Afficheurs

Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Lecteurs de code-barres

Imprimantes d'étiquettes

Imprimante de tickets de caisse
Modules de plateforme supplémentaires
Convertisseur RS 232 – USB

Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]
- E2R Registre [WX-010-0038]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]

Dimensions d'appareil



Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 - 120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 - 1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm