




More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,Q2P

Waga automatyczna DWT/RC 3000/SYR



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	3000 kg
Obciążenie minimalne [Min]	20 kg
Dokładność odczytu [d]	1000 g
Zakres tary	-3000 kg
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	5,7" rezystancyjny kolorowy dotykowy
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 54
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40 °C



Weryfikacja dodatkowo płatna

Akcesoria

Wyświetlacze
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet

Przewody RS 232, RS 485
Przyciski sterujące
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)
Konwerter RS 232 – RS 485

Oprogramowanie

• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiczne [WX-010-0055]