



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,QBE

PLC/300/C2 プラットフォーム

WX-009-0006



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

| | |
|-----------------|----------------|
| 計測パラメータ | |
| 最大ひょう量 [Max] | 300 kg |
| 最小表示 [d] | 100 g |
| 工事中 | |
| 保護クラス | IP 65 |
| 工事中 | ABS樹脂 St3S |
| 計量皿の材質 | いいえ AISI304 |
| 物理的パラメータ | |
| 計量皿寸法 | 400×500 mm |
| 梱包寸法 幅×奥行×高さ | 720×620×210 mm |




アクセサリ (Additional Fee)



PGC用CY10スケール
 PUE CY10 計量ターミナル
 CY10 多機能はかり
 PUE 5 計量ターミナル
 CY10 上皿天秤
 PUE C32 計量ターミナル

PUE 7.1 計量ターミナル
 PUE HX7 計量ターミナル
 PUE C315 計量ターミナル
 PUE HY10 計量ターミナル
 PUE H315 計量ターミナル



デバイスの寸法 幅x奥行x高さ




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3



PL/H
PL/HR

| Platform type | A1 | A2 | H |
|---------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2 | 238 | 216 | 82±3 |
| PLC/F1 | 300 | 300 | 70±3 |
| PLC/C2 | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3 | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1 | 150 | 200 | 85±3 |
| PL/H2 / PL/HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR/3 | 410 | 410 | 98±3 |
| PL/H3/5 / PL/HR/3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR/4 | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR/5 | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6 | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm