




More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,QHE






















PS 750.X2.PGC 上皿天枰

WK-306-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

-  Autotest
-  Dosing
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Density determination
-  Ambient conditions monitoring
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Mass for titrator
-  Wi-Fi

データシート

計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	750 g
最小荷重	0,5 g

計測パラメータ	
最小表示 [d]	0,01 g
法定計量時の単位 [e]	0,01 g
風袋範囲	-750 g
標準最小計量値 (USP)	1 g
標準最小計量値 (U=1%,k=2)	0,1 g
繰返し性 (Max)	0,0015 g
繰返し性 (5% Max)	0,0005 g
直線性	±0,003 g
安定化時間	2 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)
OIMLクラス	II
感度温度ドリフト	$2 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times \text{Rt}$
物理的パラメータ	
レベリングシステム	自動センタリング
ディスプレイ	ステント用
納品構成	, , ostona , ×1, ×3, .
計量皿寸法	128×128 mm
梱包寸法	470×380×336 mm
正味重量	3,9 kg
総重量	5,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	校正用テーブル, 防振台 ×2, 温度プローブ, 湿度および圧力の測定, 水温測定用プローブ, 排水用シンク, アームレスト, LCD モニター, PIPETTES RADWAG ソフトウェアがプレインストールされた PC, 電源, キーボードおよびマウス, 排水容器
使用上の特徴	
タッチフリー操作	およびバッテリー
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
電気的パラメータ	
電源	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A : 12 – 15V DC 0,8A max
消費電力	4 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C

環境条件

相対湿度

40% - 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

天秤保管ケース
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
粒状体密度測定キット
バーコードスキャナ
128×128 mm計量皿付き天びん用防風チャンパー
防振台
ディスプレイ

風防
レシートプリンタ
天秤用保護カバー
RS 232、RS 485 ケーブル
追加モジュール
天秤用保護カバー
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 - RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

- E2R PGC (生産管理) [WX-010-0051]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]