



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,QL7

Balance dynamique DWT/HL 300 HP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	300 g
Précision de lecture	0,2 g
Étendue de tare	-300 g
Paramètres physiques	
Afficheur	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Conditions environnementales	
Température du travail	0 ÷ +40 °C
Utilitaire features	
Efficacité	max 180 pièces/min
Vitesse	0,1-1 m/s



Extra payment for verification

Accessoires

Afficheurs
Lecteurs de cartes à transpondeur
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Lecteurs de code-barres
Imprimantes d'étiquettes

Câbles RS 232, RS 485
Claviers, manipulateurs
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Câble USB (balance – imprimante)

Software

• Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]

• E2R Dynamiques [WX-010-0055]