



More information on the website  
[radwag.com/de/info,w1,QMW](https://radwag.com/de/info,w1,QMW)

## Rollenförderer 400×500



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Beschreibung

Rahmen mit Rollenförderer .Rollen aus Edelstahl. Erhältlich in zwei Ausführungen: mit oder ohne seitliche Randbegrenzer. Für Waagen mit Plattform 400×500 mm (A × B).

### Kompatibel mit


Multifunktionswaage rostfrei HX7 H  
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR  
Wasser- und säurebeständige Plattformwaage  
H315 HR  
Wasserdichte Plattformwaage H315 H

Multifunktionswaage HX7  
Waagen HY10.H für FPVO  
Multifunktionswaagen HY10 H rostfrei

### Abmessungen des Geräts



Model w/o limiters



Model with limiters