



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,Q0S

Platformlar PLC/60/C2



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	60 kg
Okuma up doğruluğu [d]	20 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65
Konstrüksiyon	mild steel St3S
Tartım kefesi	Stainless steel AISI304
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	400×500 mm
Ambalaj boyutları	720×620×210 mm





Aksesuarlar

PUE CY10 tartım terminali
CY10 Çok Fonksiyonlu Teraziler
PUE 5 tartım terminali
CY10 Hassas Teraziler
PUE C32 tartım terminali



PUE 7.1 tartım terminali
PUE HX7 tartım terminali
PUE C315 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali
PUE H315 tartım terminali

Cihaz boyutları



PL/D2

PLC/F1



PLC/C2
PLC/C3

PL/H
PL/HR

Platform type	A1	A2	H
PL/D2	238	216	82±3
PLC/F1	300	300	70±3
PLC/C2	402	502	103±3
PLC/C3	701	501	130±5
PL/H1 / PL/HR1	150	200	85±3
PL/H2 / PL/HR2	250	300	103±3
PL/H3 / PL/HR/3	410	410	98±3
PL/H3/5 / PL/HR/3/5	400	600	155±3
PL/H4 / PL/HR/4	500	500	155±3
PL/H5 / PL/HR/5	600	600	155±3
PL/H6	800	800	135±3

dimensions in mm