



More information on the website  
[radwag.com/fr/info,w1,QTM](http://radwag.com/fr/info,w1,QTM)

# Balance de précision C32.120.PM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonctions



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Newton unit measurement



Statistics



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Density determination



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	120 kg
Capacité minimale [Min]	-
Capacité préliminaire	12 kg
Précision de lecture	0,2 g
Étendue de tare	-120 kg
Pesée minimale USP	164 g

Paramètres métrologiques	
Pesée minimale (U=1%, k=2)	16,4 g
Répétabilité (Max)	0,2 g
Répétabilité (5% Max)	0,082 g
Linéarité	±0,6 g
Temps de stabilisation	1 s
Ajustage	interne (automatique)
Paramètres physiques	
Système de nivellement	manualny
Afficheur	5" graphique couleurs
Dimension du plateau	400×500 mm
Dimensions de colis	710×610×240 mm
Masse nette	22 kg
Masse brute	24,5 kg
Construction	
Degré de protection	IP 43
Interface de Communication	
Interface de Communication	2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Paramètres électriques	
Alimentation	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Balance: 10 – 12V DC 1A max
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 ÷ +40 °C

Répétabilité exprimée comme un écart standardisé de 10 placements de chargé.

Temps de stabilisation dépend de conditions externes et de la dynamique du placement d'un poids sur le plateau; déterminé pour le profil FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessoires

Afficheurs  
Tables antivibratoires  
Alimentateurs  
Câbles RS 232 (balance – imprimante)  
Câbles d'alimentation de cigare-allume  
Tables de balance professionnelle  
Lecteurs de code-barres  
Pesage sous la balance

Câbles RS 232, RS 485  
Afficheurs  
Afficheurs  
Supports, Statifs, bras-supports  
Modules complémentaires  
Imprimante de tickets de caisse  
Câbles RS 232, RS 485

## Software

- E2R Pesages [WX-010-0099]
- Éditeur D'étiquettes R02 [WX-010-0094]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Registre [WX-010-0038]
- Alibi Reader [WX-010-0114]

# Dimensions d'appareil

