




More information on the website  
[radwag.com/it/info,w1,QUA29](http://radwag.com/it/info,w1,QUA29)

## AKM-2.20.5Y comparatore di massa automatico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

Parametri metrologici	
Campo di calibrazione E1	5 – 20 kg
Campo di calibrazione E2	1 – 20 kg
Campo di calibrazione F1	1 – 20 kg
Campo di calibrazione F2	1 – 20 kg
Portata massima [Max]	20,5 kg
Divisione [d]	0,1 mg
Ripetibilità standard [5% Max]	0,15 mg
Ripetibilità standard [Max]	0,2 mg
Ripetibilità consentita	0,3 mg
Carico decentrato (verifica)	0 mg
Intervallo di compensazione elettrica	-500 g – +500 g
Tempo di stabilizzazione	30 s
Calibrazione	external (500g)
Parametri fisici	
Display	10" graphic colour touchscreen

Parametri fisici	
Dimensione piatto	ø190 mm - self centering
Dimensioni del sistema di pesatura	1150×770×1300 mm
Controlling device dimensions	249×170×72 mm
Dimensioni del pacco	1150×770×1300 mm
Peso netto	235 kg
Peso netto	235 kg
Peso lordo	352 kg
Peso lordo	352 kg
Peso supplementare interno	automatic
Peso supplementare esterno	-

Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot

Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz

Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+15 – +30 °C
Velocità di variazione della temperatura	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidità relativa	40% – 60%
Velocità di variazione della umidità relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard calcolata per 6 cicli di misurazione ABBA, determinata sperimentalmente nelle condizioni ambientali specificate nel documento OIML R111 (Tabella C.1) per la calibrazione di standard di Classe E1.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

Tag RFID  
Moduli aggiuntivi  
Capottina protettiva per bilance  
Lettore di codici a barre  
Cavo seriale RS 232, RS 485



THBR 2.0 - modulo misura parametri ambientali  
Stampanti di ricevuta  
Lettore di impronte digitali  
Cavo seriale RS 232, RS 485  
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)

## Software

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Sistema RMCS per la gestione in rete del processo di calibrazione [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## Device dimensions



AKM-2