



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,QUA29

AKM-2.20.5Y 自動マスコンパレータ

WL-411-0013



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

| | |
|------------------|-----------------|
| E0 校正範囲 | 5 – 20 kg |
| E1 校正範囲 | 5 – 20 kg |
| E2 校正範囲 | 1 – 20 kg |
| F1 校正範囲 | 1 – 20 kg |
| F2 校正範囲 | 1 – 20 kg |
| 最大ひょう量 [Max] | 20,5 kg |
| 最小表示 [d] | 0,1 mg |
| 標準繰り返し性 [5% Max] | 0,15 mg |
| 標準繰り返し性 [Max] | 0,2 mg |
| 許容繰り返し性 | 0,3 mg |
| 偏置 (試験荷重) | 0 mg |
| 電気補償範囲 | -500 g – +500 g |
| 安定化時間 | 30 s |
| 調整 | レンジ (500g) |

| 物理的パラメータ | |
|------------|--|
| ディスプレイ | 10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式 |
| 計量皿寸法 | ø190 mm - 2 ポジション自動式 |
| 計量装置の寸法 | 1150×770×1300 mm |
| 制御デバイスの寸法 | 249×170×72 mm |
| 梱包寸法 | 1150×770×1300 mm |
| 正味重量 | 235 kg |
| 正味重量 | 235 kg |
| 総重量 | 352 kg |
| 総重量 | 352 kg |
| 内部分銅 | |
| 外部分銅 | - |
| 通信インターフェース | |
| 通信インターフェース | 2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| 電気的パラメータ | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 環境条件 | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 動作温度変化率 | ±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h) |
| 相対湿度 | 40% – 60% |
| 相対湿度変化率 | ±5% / 12 h (3% / 4 h) |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル



THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• [WX-010-0164]

デバイスの寸法



AKM-2