



More information on the website  
radwag.com/it/info,w1,QYX

# Bilancia di precisione CY10.2.D2.K



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Pipettes Calibration
-  Air density correction
-  Density determination
-  Differential weighing
-  Ambient conditions monitoring
-  Statistical Quality Control
-  Packaged Goods Control
-  ALIBI Memory
-  Wi-Fi

## Foglio di calcolo

### Parametri metrologici

Capacità massima [Max]	2 kg
Pesata minima	-

<b>Parametri metrologici</b>	
Accuratezza	0,01 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	-
Intervallo di tara	-2 kg
Ripetibilita	0,03 g
Linearita	±0,03 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Calibrazione	external
Classe OIML	-
<b>Parametri fisici</b>	
Sistema di livellamento	manualny
Display	10" graphic colour touchscreen
Dimensioni del piatto di pesata	195×195 mm
Dimensioni del pacco	530×310×150 mm
Peso netto	3,7 kg
Peso lordo	4,6 kg
Lunghezza del cavo	1 m
<b>Costruzione</b>	
Punteggio IP	IP 43
Struttura	steel + ABS
<b>Interfaccia di comunicazione</b>	
Interfaccia	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<b>Parametri elettrici</b>	
Alimentatore	12÷15V DC
Consumo di energia	1A
<b>Environmental conditions</b>	
Temperatura di lavoro	+15 ÷ +30 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ÷ +70 °C
Umidita atmosferica	10% ÷ 80% RH no condensation

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## Accessori

MediaBox  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Tag RFID  
 Alimentatore  
 Moduli aggiuntivi della piattaforma  
 Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere  
 Moduli aggiuntivi  
 Piattaforme con struttura in materiale plastico

Capottina protettiva per bilance  
 Lettore di codici a barre  
 Under-pan weighing  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 stampanti per etichette  
 Cavo seriale RS 232, RS 485  
 Lettore di impronte digitali  
 RS 232 – USB Converter

## Software

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- E2R Weighing Records [WX-010-0038]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

## Device dimensions

