



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,R6X

Comparador automático de nanomassa NANO.AK-4/500.5Y

WL-413-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Faixa de calibração E0	0,05 – 500 * mg
Faixa de calibração E1	0,05 – 500 mg
Faixa de calibração E2	0,05 – 500 mg
Faixa de calibração F1	0,05 – 500 mg
Faixa de calibração F2	0,05 – 500 mg
Capacidade máxima [máx]	510 mg
Resolução [d]	10 ng
Repetibilidade padrão [5% máx.]	0,04 µg
Repetibilidade padrão [Máx.]	0,06 µg
Repetibilidade permitida	0,1 µg
Excentricidade (carga testada)	0 mg
Faixa de compensação elétrica	0 – +510 mg
Tempo de estabilização	30 s
Ajuste	externo, a partir cilíndrico nível da balança

Parâmetros físicos	
Display	10" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Dimensões cilíndrico prato de pesagem	ø20 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de pesagem	385×245×390 mm
Dimensões cilíndrico dispositivo de controle	460×250×195 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	860×750×570 mm
Peso líquido	21 kg
Peso bruto	31 kg
Pesos suplementares internos	-
Pesos suplementares externos	-
Magazine	4
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+15 – +30 °C
Taxa de mudança de temperatura operacional	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Umidade relativa	40% – 60%
Taxa de mudança de umidade relativa	±5% / 12 h (3% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Acessórios (Additional Fee)

Etiquetas RFID
 Capa protetora para balanças
 Leitores de código de barras
 RS 232, RS 485 cabos
 Sistema THBR 2.0 - Monitoramento das condições ambientais

Impressora de recibos
 Leitor de impressão digital
 RS 232, RS 485 cabos
 Módulos adicionais
 Cabos RS 232 (plataforma - impressora)