



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,RBW

Checadora de peso DWM

WK-105-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	7500 g
Resolução [d]	0,1 g
Faixa de tara	-7500 g
Classe OIML	XIII (1), Y (a)
Parâmetros físicos	
Display	12" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Construção	
Classe de proteção	IP 55, IP 65
Teclado numérico	tela touchscreen
Construção	aço carbono / aço inoxidável
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	Ethernet, USB, RS232, I / O

Condições ambientais

Temperatura de operação +5 – +40 °C

Características de uso

Capacidade max 500 entradas optoisoladas/min



Acessórios (Additional Fee)

Impressoras de etiquetas

Impressora de recibos