



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,RBW](http://radwag.com/es/info,w1,RBW)

# Balanza dinámica DWM

WK-105-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	7500 g
Legibilidad [d]	0,1 g
Rango de tara	-7500 g
Clase OIML	XIII (1), Y (a)
Parámetros físicos	
Pantalla	12" gráfico color pantalla táctil
Construcción	
Grado de protección	IP 55, IP 65
Teclado	panel táctil
Construcción	de acero con recubrimiento en polvo / Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	Ethernet, USB, RS232, I / O

### Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo +5 – +40 °C

### Características utilidades

Rendimiento max 500 pieza/min



## Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)

Cables RS 232, RS 485

Impresoras de etiquetas

Detectores de túnel

Adaptadores USB

Impresoras de recibos

Cable USB (Bascula a Impresora)