



More information on the website
radwag.com/fr/info,w1,RBW

Balance dynamique DWM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	7500 g
Précision de lecture	0,1 g
Étendue de tare	-7500 g
Classe de précision OIML	XIII (1), Y (a)
Paramètres physiques	
Afficheur	12" graphique couleurs écran tactile
Construction	
Degré de protection	IP 55, IP 65
Clavier	panel tactile
Construction	acier pulvériséeacier / Acier inoxydable
Interface de Communication	
Interface de Communication	Ethernet, USB, RS232, I / O

Conditions environnementales

Température du travail +5 ÷ +40 °C

Utilitaire features

Efficacité max 500 pièces/min



Accessoires

Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)

Câbles RS 232, RS 485

Imprimantes d'étiquettes

Détecteurs de cavités à tunnel

Adapteur USB

Imprimante de tickets de caisse

Câble USB (balance – imprimante)