



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,RBW

DWM Sistema automatico di controllo peso



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	7500 g
Accuratezza	0,1 g
Intervallo di tara	-7500 g
Classe OIML	XIII (1), Y (a)
Parametri fisici	
Display	12" graphic colour touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 55, IP 65
Tastiera	touch screen
Costruzione	mild steel / Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	Ethernet, USB, RS232, I / O

Environmental conditions

Temperatura di lavoro +5 ÷ +40 °C

Caratteristiche operative

Capacità del database max 500 pcs/min



Accessori

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

stampanti per etichette

Detector a tunnel

Cavo seriale RS 232, RS 485

USB adapter

Stampanti di ricevuta

cavo USB (connessione bilance - stampanti)