



# DWM Sistema automatico di controllo peso

WK-105-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

| Parametri metrologici        |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Portata massima [Max]        | 7500 g                         |
| Divisione [d]                | 0,1 g                          |
| Campo di tara                | -7500 g                        |
| Classe OIML                  | XIII (1), Y (a)                |
| Parametri fisici             |                                |
| Display                      | 12" graphic colour touchscreen |
| Costruzione                  |                                |
| Punteggio IP                 | IP 55, IP 65                   |
| Tastiera                     | touch screen                   |
| Costruzione                  | mild steel / Stainless steel   |
| Interfaccia di comunicazione |                                |
| Interfaccia                  | Ethernet, USB, RS232, I / O    |

### Environmental conditions

Ambiente di lavoro +5 – +40 °C

### Caratteristiche operative

Capacità del database max 500 pcs/min



## Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

Cavo seriale RS 232, RS 485

stampanti per etichette

Detector a tunnel

USB adapter

Stampanti di ricevuta

cavo USB (connessione bilance - stampanti)