



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,RCI](http://radwag.com/es/info,w1,RCI)

# Báscula de plataforma inoxidable H315.4.600/1500.H8/9



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

-  Indicador más/menos
-  Desviaciones porcentuales
-  Suma de pesajes
-  Contar piezas
-  Batería interna
-  Cierre del pesaje máximo
-  Medición en Newtons
-  Pesaje de animales

## Datos técnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	600/1500 kg
Minima capacidad	4 kg
Legibilidad [d]	200/500 g
División de legalización [e]	200/500 g
Rango de tara	-1500 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	50 g
Clase OIML	III
Parámetros físicos	
Pantalla	LCD (con retroiluminación)

<b>Parámetros físicos</b>	
Dimensión de platillo	1200×1500 mm
Altura de plataforma de pesaje	88 mm
Dimensiones de embalaje	1600×1300×430 mm
Masa de balanza con indicador	158 kg
Masa bruta	181 kg
Longitud del cable	3 m
<b>Construcción</b>	
Grado de protección	IP 68 construcción, IP 68 (1h max)/69 medidor
<b>Interface de comunicación</b>	
Conectividad	RS232, USB
Interfaces opcionales	RS232 o RS485 o 4IN/4OUT o Ethernet o entradas analógica 4-20 mA
<b>Parámetros eléctricos</b>	
Alimentación	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de alimentación adicional	batería interna
Horas de trabajo con baterías	max 7h
<b>Condiciones ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-10 ÷ +40 °C
Humedad relativa de aire	10% ÷ 85% RH sin condensación



Extra payment for verification



## Accesorios

Cables RS 232 (Balanza a Impresora)  
 Marco para hundir la báscula en el suelo  
 Rampas  
 Pantallas  
 Cables de corriente (Balanza a Ethernet)  
 Cables RS 232, RS 485  
 Convertidor RS 232 a Ethernet

Adaptadores USB  
 Impresoras de recibos  
 Cable USB (Balanza a Impresora)  
 Soportes, brazos  
 Convertidor RS 232 a USB  
 Cables RS 232, RS 485

## Programas

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • R-LAB [WX-010-0080]

• R Panel [WX-010-0187]  
 • Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

## Dimensiones de aparato



Scale type	A [mm]	B [mm]	C [mm]
H315.4.300.H6	800	800	88 ±2
H315.4.600.H6	800	800	88 ±2
H315.4.300.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.600.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H7	1000	1000	88 ±2
H315.4.1500.H8	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8	1200	1200	111 ±2
H315.4.1500.H8/9	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9	1200	1500	111 ±2
H315.4.1500.H9	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000.H9	1500	1500	111 ±2
H315.4.3000.H10	1500	2000	111 ±2
H315.4.6000.H10	1500	2000	166 ±2