



More information on the website  
[radwag.com/es/info,w1,RFZ](http://radwag.com/es/info,w1,RFZ)

## PT0019.10 Cable



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Descripción

Cable RS 232: balanzas (PUE C / 41H, PUE HY, PUE 5 terminal) - Impresora Epson.

Longitud de cable: 10 m Longitud de cable opcional: 2 m, 5 m.

Compatible con:

Balanzas con terminal PUE C41H Balanzas con terminal PUE HY Balanza con el terminal PUE 5.15 (PUE 5.19)  
Terminal PUE C41H Terminal PUE 5.15 (PUE 5.19) Terminal PUE HY

### Trabaja con

Báscula de plataforma impermeable H315 HR  
Báscula multifuncional inoxidable HX7 H  
Módulo de pesaje MAS1  
Báscula con rampa Multifuncional inoxidable HX7.4N H  
Báscula multifuncional de plataforma HX7.4C  
Báscula multifuncional HX7 HR  
Balanza de alta resolución inoxidables HY10.HRP.H  
Básculas multifuncionales de patines inoxidables HX7.4P2 H

Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H  
Balanza de alta resolución HY10.HRP  
Báscula multifuncional HX7  
Báscula multifuncional de plataforma inoxidable hundidas HX7.4 H/Z  
Báscula con rampa inoxidables H315 4N.H.LD  
Báscula multifuncional de plataforma inoxidable HX7.4 H  
Básculas multifuncionales de patines HX7.4P2

Báscula multifuncionale inoxidable TMX H  
Báscula multifuncional TMX  
Báscula de plataforma inoxidable H315 4H  
Básculas de patines inoxidables H315 4P2.H  
Báscula con rampa Multifuncionale inoxidables HX7.4N H.LD  
Báscula de plataforma impermeable H315 H  
Básculas multifuncionales para paletas inoxidables HX7.4P H  
Báscula multifuncional HY10  
Módulos de comunicación  
Báscula multifuncionale inoxidable HY10 H  
Báscula de plataforma inoxidables hundidas H315.4 H/Z

Balanza HY10.H para CCE  
Báscula de plataforma H315 4C  
Básculas de carriles H315 2K  
Básculas para paletas inoxidables H315 4P.H  
Balanzas para ganado H315 4I.S  
Terminal de pesaje PUE HX7  
Terminal de pesaje PUE 5  
Balanzas para ganado inoxidables H315 4I.H  
Terminal de pesaje PUE H315  
Básculas multifuncionales para paletas HX7.4P  
Básculas de carriles inoxidables H315