



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,RHG

MYA 21.4Y Mikro Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Autotest



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Newton unit
measurement



Statistics



Checkweighing



IR sensors



GLP Procedures



Animal weighing



Pipettes Calibration



Air density correction



Differential weighing



Ambient conditions
monitoring



Replaceable unit



Statistical Quality Control



Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	21 g
Minimum yük [Min]	100 µg
Okuma up doğruluğu [d]	1 µg
Yasallaştırma birimi [e]	1 mg

Metrolojik parametreler	
Dara aralığı	-21 g
Standart tekrarlanabilirlik [Maks. %5]	1 µg
Standart tekrarlanabilirlik [Max]	3 µg
Minimum standart ağırlığı (USP)	2 mg
Minimum standart ağırlığı (U=1%, k=2)	0,2 mg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [5% Max]	1,6 µg
Tekrarlanabilirlik Kabul edilen [Max]	4 µg
Doğrusallık	±7 µg
Eksantrik yük sapması	7 µg
Duyarlık ofseti	$4 \times 10^{-6} \times Rt$
Hassasiyet kararlılığı	$1 \times 10^{-6} / \text{Year} \times Rt$
Kararlılık süresi	max 10 s
Ayarlama	internal (automatic)
OIML sınıfı	I
Duyarlık sıcaklık kayması	$1 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C} \times Rt$
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	semi-automatic - LevelSENSING
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Tartım odası kapısı	automatic
Kiti bileşenleri	Microbalance, terminal, weighing pan, weighing pan shield, glass lid, power supply, pincette, brush, fabric dust cover.
Tartım odası boyutları	ø90×90 mm
Tartım kefi boyutları	ø26 mm
Ambalaj boyutları	750×492×595 mm
Net ağırlık	9,1 kg
Brüt ağırlık	16,6 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balance: 12 – 15V DC 1,1A max
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+10 ÷ +40 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,3°C/1h (±1°C/8h)
Atmosferik nem	40% ÷ 80%
Atmosferik nem değişim hızı	±1%/h (±4%/8h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Aksesuarlar

Otomatik Değişken Hacimli Pipetler
RS 232, RS 485 cables
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu
Etiket Yazıcısı
Filtre tartım haznesi

Antivibrasyon masaları
RS 232, RS 485 Kabloları
RS 232 – USB Converter
Profesyonel tartım masaları

Yazılım

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- R-Pipettes [WX-010-0026]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

