



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,RJL

HX5.EX-1.150.HR4 Tek Yük Hücreli Platform Terazi



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Newton unit
measurement



Statistics



GLP Procedures



Replaceable unit



ALIBI Memory

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

| | |
|--------------------------|---------|
| Maksimum yük [Max] | 150 kg |
| Minimum yük [Min] | 1 kg |
| Okuma için doğruluğu [d] | 50 g |
| Dara aralığı | -150 kg |
| OIML sınıfı | III |

Fiziksel parametreler

| | |
|---------|------------------|
| Display | 5" grafik renkli |
|---------|------------------|

| Fiziksel parametreler | |
|-------------------------|---|
| Kablo uzunluğu | 2,5 m |
| Tartım kefesi boyutları | 500×500 mm |
| Ambalaj boyutları | 610×640×550 mm |
| Net ağırlık | 24,8 kg |
| Brüt ağırlık | 28,5 kg |
| Konstrüksiyon | |
| IP Sınıfı | IP 68 konstrüksiyon, IP 66 / 68 terminal |
| Konstrüksiyon | Paslanmaz çelik AISI316 |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI316 |
| Sertifikasyon ATEX | II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIC T135°C Db |
| Sertifikasyon IECEx | Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIC T135°C Db |
| İndikatör | PUE HX5.EX-1 |
| Haberleşme arayüzler | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, RS485 |
| Elektrik parametreleri | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksimum güç tüketimi | 15 W |
| Çevresel koşullar | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |



Extra payment for verification



Aksesuarlar

Haberleşme modülü
Terazi için tasarlanmış kendinden korumalı güç kaynağı

Fiş yazıcı

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutları

| Scale type | A1 | A2 | B |
|----------------|-----|-----|-------|
| HX5.EX-1.HR2 | 250 | 300 | 103±3 |
| HX5.EX-1.HR3 | 410 | 410 | 98±2 |
| HX5.EX-1.HR4 | 500 | 500 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR3/5 | 400 | 600 | 155±5 |
| HX5.EX-1.HR5 | 600 | 600 | 155±5 |

Dimensions in mm



PUE HX5.EX-1



Platform H