



More information on the website
radwag.com/pl/info,w1,ROMT6

Automatyczny komparator masy AKM-8/10000.5Y

WL-505-0001



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
E1 zakres kalibracji	1 – 10 kg
E2 zakres kalibracji	1 – 10 kg
F1 zakres kalibracji	1 – 10 kg
F2 zakres kalibracji	1 – 10 kg
M1 zakres kalibracji	-
M2 zakres kalibracji	-
Obciążenie maksymalne [Max]	10,1 kg
Dokładność odczytu [d]	0,01 mg
Powtarzalność dopuszczalna [10% Max]	0,05 mg
Powtarzalność standardowa [Max]	0,05 mg
Niecentryczność (przy obciążeniu badanym)	0 mg
Zakres równoważenia elektrycznego	-10 g – +100 g
Czas stabilizacji	50 s
Adiustacja	zewnętrzna

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	ø100 mm
Wymiary jednostki ważącej	1120×900×680 mm
Wymiary głowicy odczytowej	249×170×72 mm
Odważniki balastowe zewnętrzne	Tak
Magazyn	6-8
Masa	130 kg
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+15 – +30 °C
Szybkość zmian temperatury pracy	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 1 h)
Wilgotność względna powietrza	40% – 60%
Szybkość zmian wilgotności względnej powietrza	±5% / 4 h
Konstrukcja	
Klawiatura	Panel dotykowy

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Tagi RFID

Drukarki paragonowe

Wymiary urządzenia

