



More information on the website
radwag.com/ja/info,w1,RUB

XA 200.5Y.KO マスコンパレータ

WL-405-0023



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能



Automatic sliding door

データシート

計測パラメータ	
E1 校正範囲	200 g
E2 校正範囲	50 g – 200 g
F1 校正範囲	50 mg – 200 g
F2 校正範囲	1 mg – 200 g
M1 校正範囲	1 mg – 200 g
M2 校正範囲	1 mg – 200 g
最大ひょう量 [Max]	210 g
最小表示 [d]	0,01 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,005 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,025 mg
許容繰り返し性	0,05 mg

計測パラメータ	
直線性	±0,2 mg
偏置（試験荷重）	1d / 1 mm
電気補償範囲	0 – +210 g
安定化時間	5 s
調整	規格に準拠 (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	ø90 mm
計量装置の寸法	564×253×300 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	765×515×545 mm
正味重量	15,7 kg
総重量	20,1 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+15 – +35 °C
動作温度変化率	±1 °C / 12 h
相対湿度	40% – 70%
相対湿度変化率	±5% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ
防振台
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ

THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]