



More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,RYE

CY10.10.D2.K Hassas Terazı



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonksiyonlar

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yük [Max]	10 kg
Minimum yük [Min]	-

Metrolojik parametreler	
Okuma için ğruluđu [d]	0,1 g
Yasallařtırma birimi [e]	-
Dara aralıđı	-10 kg
Tekrarlanabilirlik	0,3 g
Dođrusallık	±0,3 g
Kararlılık süresi	3 s
Ayarlama	harici
OIML sınıfı	-
Fiziksel parametreler	
Tesviye sistemi	manuel
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefi boyutları	195×195 mm
Ambalaj boyutları	530×310×150 mm
Net ađırlık	3,7 kg
Brüt ađırlık	4,6 kg
Kablo uzunluđu	1 m
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 43
Dava	metal + ABS
Haberleřme arayüzler	
Haberleřme arayüzü	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynađı	12÷15V DC
Güç tüketimi	1A
Çevresel kořullar	
Çalıřtırma sıcaklıđı	+15 ÷ +30 °C
Depolama sıcaklıđı	-25 ÷ +70 °C
Atmosferik nem	10% ÷ 80% RH yođunlařma yok

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

MediaBox
Platformları celik toz boyalı
RFID etiketleri
Güç adaptörü
Modülleri ek platformları
Platformları celik toz boyalı
Ek modüller
Plastik gövdeli tartım platformları

Koruyucu kapak
Barkod okuyucu
Panel altı tartım
RS 232, RS 485 cables
Etiket Yazıcısı
RS 232, RS 485 Kabloları
Parmak izi okuyucu
RS 232 – USB Converter

Yazılım

- E2R Tartım [WX-010-0099]
- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- E2R Tartı Kayıtları [WX-010-0038]
- Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
- Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

Cihaz boyutları

