



More information on the website
radwag.com/br/info,w1,S9H

Checadora de peso DWT/RC SY

WK-106-____



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	10 – 600 kg
Carga mínima	0,1 – 4 kg
Resolução [d]	5 – 200 g
Faixa de tara	-10 – -600 kg
Parâmetros físicos	
Display	10,1" Rastreabilidade de amostras com tela touchscreen capacitiva for working with laboratory gloves
Construção	
Classe de proteção	IP 55
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, RS485
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C

Características de uso

Capacidade	max 50 entradas optoisoladas/min
Velocidade cilíndrico transportador	0,1 – 0,5 m/s
Velocidade	0,1 – 0,5 m/s



Acessórios (Additional Fee)

Impressora de recibos