



More information on the website
radwag.com/it/info,w1,S9H

DWT/RC SY Sistema controllo peso automatico



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Foglio di calcolo

Parametri metrologici	
Capacità massima [Max]	10 - 600 kg
Pesata minima	0,1 - 4 kg
Accuratezza	5 - 200 g
Intervallo di tara	-10 - -600 kg
Parametri fisici	
Display	5,7" Resistiv-Farb-Touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 55
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, RS485
Environmental conditions	
Temperatura di lavoro	-10 ÷ +40 °C

Caratteristiche operative

Capacità del database	max 50 pcs/min
Velocità del trasportatore a rulli	0,1 ÷ 0,5 m/s
Velocità	0,1-0,5 m/s



Accessori

Display
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Cavo seriale RS 232, RS 485

Tastiera, interruttori esterni
Stampanti di ricevuta
cavo USB (connessione bilance - stampanti)

Software

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]