



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,SCH

Kabel P0108



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Kabel RS 232: Waage - Computer. Kabellängen: 1,7 m. Kompatibel mit:

- Waagen, die über das Terminal PUE C315
- PUE C315-Terminal

Kompatibel mit

Feuchtebestimmer MA X7.IC.A
 Wägemodule MU YA
 Multifunktionswaage WPY
 Multifunktionswaage C32
 Feuchtebestimmer MA 5Y
 Plattformwaage C315
 Waagen WLY für FPVO
 Feuchtebestimmer MA X2.IC.A
 Analysenwaage AS X7
 Präzisionswaage PS X2
 Analysenwaage AS X2 PLUS
 Waagen PS X7 für FPVO
 Babywaage C315.D
 Präzisionswaage WLC

Waagen PS 5Y für FPVO
 Automatische Massekomparator AKM-2
 Präzisionswaage PS R2.H
 Präzisionswaage WTC
 Plattformwaage
 H315 4C
 Personenwaage C315.OW
 Analysenwaage für Filter XA 5Y.F
 Präzisionswaage WLY
 Automatische Massekomparator UMA
 Manueller Massekomparator APP 5Y.KO
 Robotischer Massekomparatoren
 Dichtebestimmung
 Präzisionswaage WLC C/2

Präzisionswaagen PS R2
Balkenwaagen C315.4P2
Präzisionswaage WLC X7
Waagen PS X2 für FPVO
Feuchtebestimmer MA X2.A
Wägemodule MAS
Wägemodule MPS
Plattformwaagen C315.4
Präzisionswaage C32.PM
Feuchtebestimmer MA X7.A
Personenwaage C315.0
Präzisionswaage PS X7
Waagen WPY für FPVO
Palettenwaagen C315.4P
Manueller Massekomparator WAY 5Y.KO
Feuchtebestimmer MA 5Y.IC
Feuchtebestimmer MA R
Analysenwaage AS 5Y
Automatische Massekomparator AK-4

Präzisionswaage PS R1
Feuchtebestimmer
MA X2.A
Manueller Massekomparator 5Y.PM.KB
Analysenwaage AS R2 PLUS
Wägeterminal PUE C32
Wägeterminal PUE 7.1
Präzisionswaage PS 5Y
Postwaage für Pakete
Vakuum-Massekomparatoren
Wägemodule MAS1
Feuchtebestimmer PMV 5Y
Manueller Massekomparator XA 5Y.KO
Wägeterminal PUE C315
Manueller Massekomparator UYA 5Y.KO
Analysenwaage AS R1 PLUS
Bettenwaage C315.4B
Nano-Comparator NANO.AK-4.500.5Y
Stuhlwaage C315.K
Auffahrbettenwaage C315.8B