



More information on the website
radwag.com/de/info,w1,SHG

Kabel für Powerbank ZR-03/2 und ZR-04/2

WX-013-0245



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Beschreibung

Länge: 50 cm. Kompatibel mit Waagen der Serie HX7.

Kompatibel mit (Additional Fee)

Multifunktionswaage rostfrei HX7 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H rostfrei
Multifunktions- Plattformwaage HX7.4C
Multifunktionswaage Wasser- und säurebeständig HX7 HR
Multifunktions- Balkenwaagen aus Edelstahl HX7.4P2 H
Multifunktions- Auffahrwaage
HX7.4N H.LD rostfrei
Multifunktions- Palettenwaagen aus Edelstahl HX7.4P H

Multifunktionswaage HX7
Multifunktions- Bodeneinbauwaage aus Edelstahl HX7.4 H/Z
Multifunktions- Plattformwaage
HX7.4 H rostfrei
Multifunktions- Balkenwaagen HX7.4P2
Wägeterminal PUE HX7
Multifunktions- Palettenwaagen HX7.4P